

D-A COARSE

WOOL POLISHING PAD

Il tampone in lana D-A COARSE è costruito utilizzando due lunghezze di fibra distinte che creano una superficie in lana a doppia densità. Più che un semplice dettaglio estetico, questa configurazione fornisce un ottimo equilibrio tra potere di taglio e capacità di finitura rispetto ai tamponi in lana tradizionali o a densità singola.

CUT/GLOSS

CUT

GLOSS

ISTRUZIONI PER L'USO

- Preparare sempre il tampone applicando uno strato sottile e uniforme di pasta abrasiva su tutta la superficie prima dell'uso
- Utilizzare piccole quantità per ricaricare il tampone
- Una saturazione eccessiva del tampone può comportare una riduzione delle prestazioni
- Pulisci frequentemente i tamponi durante l'uso con aria compressa o RUPES Claw Pad Tool

PASTE ABRASIVE

D-A COARSE



MILLE COARSE



MILLE COARSE
BLACK LINE




XC-2




LUCIDATRICI CONSIGLIATE

Lucidatrici ROTORBITALI: Serie iBrid (HLR 21-15, HLR75 Mini, Nano) Serie LHR21, Serie LHR15, LHR75E Mini, LHR12E Duetto
Lucidatrice ROTOECCENTRICA: LK900E



ROTORBITALE



ROTOECCENTRICA



SAGOMA DEL TAMPONE

CODICI TAMPONI	FORMATI
9.BW40H	Ø30-45mm (1" - 1.5") per iBrid nano
9.BW70H	Ø50-65mm (2" - 2.5") per iBrid nano
9.NW80H	Ø80-90mm (3" - 3.5")
9.NW130H	Ø130-145mm (5" - 5.7")
9.NW160H	Ø150-170mm (6" - 6.75")

SETTORI E APPLICAZIONI

