



## D-A COARSE EXTREME CUT MICROFIBER PAD

Il Tampone in Microfibra D-A COARSE Extreme Cut per lucidatrici a doppia azione è stato appositamente studiato per rimuovere rapidamente difetti profondi, segni di levigatura e graffi sui sistemi di verniciatura duri o completamente essiccati. La densità e la stabilità dell'interfaccia in spugna, combinata allo speciale materiale in microfibra, permette di raggiungere un elevato livello di taglio con le lucidatrici rotorbitali e rotoeccentriche. Si consiglia l'utilizzo della pasta abrasiva D-A COARSE per ottenere il livello più alto di rimozione dei difetti con qualsiasi lucidatrice a doppia azione BigFoot.

### ▶ CUT/GLOSS



### ▶ ISTRUZIONI PER L'USO

- Preparare il tampone applicando uno strato sottile e uniforme di pasta abrasiva sulla superficie prima del primo utilizzo
- Ricaricare il tampone con piccole quantità di composto, in genere solo poche gocce. Una saturazione eccessiva del tampone può comportare una riduzione delle prestazioni
- Pulire frequentemente i tamponi durante l'uso con aria compressa o con il RUPES Claw Pad Tool
- Dopo l'uso, pulire con acqua tiepida e sapone neutro, risciacquare bene, asciugare all'aria
- Miglior utilizzo su vernice applicata in fabbrica. Sconsigliato su vernice fresca
- Non consigliato per l'uso con utensili rotativi
- Applicare per un tempo di ciclo fino a 30/45 secondi in un'area non più grande di sei volte il diametro del tampone
- Utilizzare almeno due tamponi per veicolo, scambiandoli a intervalli di 15 minuti

### ▶ PASTE ABRASIVE

D-A COARSE

MILLE COARSE

MILLE COARSE  
BLACK LINE

XC-2




### ▶ LUCIDATRICI CONSIGLIATE

**Lucidatrici ROTORBITALI:** Serie iBrid (HLR 21-15, HLR75 Mini, Nano) Serie LHR21, Serie LHR15, LHR75E Mini, LHR12E Duetto,  
**Lucidatrice ROTOECCENTRICA:** LK900E



ROTORBITALE



ROTOECCENTRICA



SAGOMA DEL TAMPONE

CODICI TAMPONI	FORMATI
9.MF80H	Ø85 mm (3")
9.MF135H	Ø135 mm (5")
9.MF160H	Ø160 mm (6")

### SETTORI E APPLICAZIONI

