



D-A COARSE

HIGH PERFORMANCE CUT-POLISHING COMPOUND

Pasta Abrasiva RUPES ad alte prestazioni, sicura per la carrozzeria e specificatamente formulata per una rapida rimozione dei difetti. D-A COARSE garantisce un'esperienza di utilizzo fluida, genera poca polvere di lucidatura ed è facile da rimuovere. Ottimizzata per essere utilizzata con lucidatrici a doppia azione rotorbitali e rotoeccentriche., quando abbinata a i tamponi Coarse di RUPES in spugna, lana e microfibra, è in grado di rimuovere segni di levigatura di grana 1500 sulla maggior parte delle superfici verniciate nel settore automotive, gelcoat, e materiali simili.

▶ CUT/GLOSS

CUT

GLOSS

▶ CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Pasta Abrasiva da taglio ad alte prestazioni
- Sistema di lubrificazione durevole
- Formula che produce poca polvere per una rimozione dei residui migliore
- Rimozione dei difetti da moderati a profondi e finitura in un solo passaggio sulla maggior parte delle vernici

▶ ISTRUZIONI PER L'USO

- Decontaminare correttamente la superficie prima di iniziare qualsiasi operazione di lucidatura
- Pulire i tamponi frequentemente con aria compressa o lo strumento RUPES Claw Pad
- Non applicare troppa pasta sul tampone
- Per ottenere le migliori prestazioni utilizzare sempre con i tamponi RUPES. Lana o microfibra blu sono consigliate per il massimo taglio, spugna blu per un taglio più leggero
- Se si affrontano difetti superficiali lievi, si consiglia D-A FINE al posto di D-A COARSE

TAMPONI DI LUCIDATURA

9.DA COARSE SERIE DI TAMPONI BLU IN SPUGNA

9.NW COARSE SERIE DI TAMPONI BLU IN LANA

9.MF COARSE SERIE DI TAMPONI BLU IN MICROFIBRA


SERIE 9.DA | SERIE 9.NW | SERIE 9.MF



▶ LUCIDATRICI CONSIGLIATE

Lucidatrici ROTORBITALI: Serie iBrid (HLR 21-15, HLR75 Mini, Nano) Serie LHR21, Serie LHR15, LHR75E Mini, LHR12E Duetto.

Lucidatrice ROTOECCENTRICA: LK900E



ROTORBITALE



ROTOECCENTRICA

CODICI	FORMATI
9.DACOARSE250	250ml
9.DACOARSE	1000ml
9.DACOARSE5L	5L

SETTORI E APPLICAZIONI

