



MILLE FINE

FINE GEL COMPOUND

Micro abrasivi di ultima generazione uniti ad un sistema di lubrificazione specializzato consentono alla pasta abrasiva RUPES MILLE FINE di rimuovere imperfezioni da moderate a lievi, rifinire senza ologrammi e allo stesso tempo mantenere una piacevole esperienza d'uso. Ogni aspetto della pasta abrasiva Mille Fine è stato attentamente studiato per raggiungere un equilibrio ideale tra applicazione fluida e rimozione dei difetti senza compromessi. Universalmente compatibile con lucidatrici rotorbitali, rotoeccentriche e rotative, la pasta abrasiva Mille Fine è una soluzione autonoma per la rimozione di difetti moderati o fini in un unico passaggio o come passaggio successivo ad una lucidatura più aggressiva. Sicura su tutti i sistemi di verniciatura.

► **CUT/GLOSS**

CUT

GLOSS

► **CARATTERISTICHE E VANTAGGI**

- Eccellenti prestazioni di taglio rispetto alla maggior parte delle paste abrasive "fine"
- La nuova tecnologia microabrasiva e la miscela brevettata migliorano la capacità di finitura
- Facile da pulire, per ridurre i segni del panno su vernici morbide o superfici delicate
- Facile applicazione se utilizzata con il sistema di tamponi RUPES in colore coordinato
- Rimozione di difetti leggeri e finitura in un solo passaggio sulla maggior parte delle vernici
- Può anche essere un ottimo secondo passaggio dopo la pasta MILLE COARSE

► **ISTRUZIONI PER L'USO**

- Decontaminare adeguatamente la superficie prima di iniziare qualsiasi procedura di lucidatura
- Pulire frequentemente i tamponi con aria compressa o RUPES Claw Pad Tool
- Non saturare eccessivamente il tampone con questa pasta abrasiva
- Per migliori prestazioni utilizzare i tamponi per lucidatura RUPES. Lana gialla o microfibra sono consigliati per il massimo taglio, la spugna gialla per difetti leggeri e finitura
- Per i difetti più profondi, utilizzare prima MILLE COARSE

TAMPONI DI LUCIDATURA

- 9.DA FINE** SERIE DI TAMPONI GIALLI IN SPUGNA
- 9.NW FINE** SERIE DI TAMPONI GIALLI IN LANA
- 9.MF FINE** SERIE DI TAMPONI GIALLI IN MICROFIBRA



► **LUCIDATRICI CONSIGLIATE**

Lucidatrici ROTORBITALI: Serie iBrid (HLR 21-15, HLR75 Mini, Nano) Serie LHR2, Serie LHR15, LHR75E Mini, LHR12E Duetto,
Lucidatrice ROTOECCENTRICA: LK900E
Lucidatrice ROTATIVA: LH19E



CODICI	FORMATI
9.BGFINE250	250ml
9.BGFINE	1000ml
9.BGFINE5L	5L

SETTORI E APPLICAZIONI

