




UNO ADVANCED

STAND ALONE PROTECTION & MAINTENANCE POLISH

UNO ADVANCED rappresenta il futuro nell'evoluzione dei prodotti da finitura. La formula brevettata e sviluppata internamente da RUPES, utilizza la più recente tecnologia abrasiva miscelata a nano protezione di ultima generazione. UNO ADVANCED è stato studiato per rimuovere difetti minori da diverse superfici, lasciando allo stesso tempo uno strato protettivo che può durare fino a 12 mesi. UNO ADVANCED può essere usato come soluzione unica per la correzione di difetti leggeri e la protezione in un solo passaggio oppure come secondo passaggio dopo un ciclo di lucidatura più aggressivo. UNO ADVANCED può essere utilizzato in sicurezza su qualsiasi superficie non porosa, come vernici monostrato, vernici trasparenti, gelcoat, vernici a polvere, alluminio e molto altro.



► CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Universale per tutti i movimenti del sistema di lucidatura BigFoot
- Rimuove leggere imperfezioni superficiali da vernice, gelcoat e altre superfici verniciate
- Deposita uno strato di nano-protezione che può durare fino a 12 mesi
- Utilizzare come prodotto one-step per la correzione di difetti leggeri e la protezione in un unico passaggio
- Utilizzare come secondo passaggio dopo la lucidatura per migliorare e proteggere la finitura
- Utilizzare per mantenimento e ripristino di superfici datate

► ISTRUZIONI PER L'USO


- Agitare prima del primo utilizzo e prima di ricaricare il tampone.
- I Tamponi D-A Ultra-Fine in Spugna e D-A Ultra-Fine in Microfibra sono consigliati per correzioni leggere e applicazioni di finitura.
- Il Tampone D-A Medium in Lana è consigliato per una migliore rimozione dei difetti.
- Per massimizzare la durata della protezione, si consiglia di evitare di esporre la superficie all'acqua o alla pioggia durante le quattro ore successive all'applicazione.
- Lasciare asciugare UNO ADVANCED sulla superficie per almeno 15 minuti prima di rimuoverlo

| ROTAZIONI | TIPO DI TAMPONI | LIVELLO DEL DIFETTO | | |
|-----------|--|---------------------|---------|----------|
| | White Pads (9.DA-9.BG-9.BR-9.WF-9.MF series) | Quasi inesistente | Leggero | Moderato |
| | Yellow Pads (9.NW-9.MF series) | | | |

NOTE: In combinazione con **Tamponi di Lucidatura BigFoot**

► LUCIDATRICI CONSIGLIATE

Lucidatrici ROTORBITALI: Serie iBrid (HLR 21-15, HLR75 Mini, Nano) Serie LHR21, Serie LHR15, LHR75E Mini, LHR12E Duetto,
Lucidatrice ROTOECCENTRICA: LK900E
Lucidatrice ROTATIVA



| CODICI | FORMATI |
|---------------|---------|
| 9.ADVANCED250 | 250ml |
| 9.ADVANCED | 1000ml |
| 9.ADVANCED5L | 5L |

SETTORI E APPLICAZIONI

